

非接触サーモカメラ・温度検出・マスク検出サポート

ハンドクリーナー付きで除菌にも対応のサーモカメラ サーマルタブレットカメラ TS-02L


マスク未着用者へ警告、感染リスクを軽減

顔認証による温度測定・赤外線サーモ機能で、発熱者を迅速に感知することはもちろん、マスクを付けたままでも顔認証が可能な、マスク検出サポート機能も搭載しています。マスクを外すことなく測定できるので、感染のリスクを軽減させ、手間と時間を短縮し、効率よく温度測定が行えます。

ハンドクリーナーも付いているので、温度測定と共に検出対象者が除菌を行うこともできます。

ショッピングモールや公共施設、オフィス・学校での発熱者のスクリーニングや、除菌スポットとしても使用できる複数の機能で幅広く活躍します。

8 インチ
ディスプレイ



ここが違う !!

マスク検出サポート

非接触自動検知

画像保存枚数50,000枚

ハンドクリーナー付き

マスク検出
サポート

ハンドクリーナー
付き

画像保存枚数
50,000枚

対応OS
LINUX

仕様

■非接触高精度熱画像モジュール + ライブ検出 / ■温度検出範囲 35℃~42℃・精度 ±0.3℃ / ■人体温度オーバーレイ・画像オーバーレイサポート / ■サポート体温検出 / ■マスク検出サポート / ■組み込み FACE + 深層学習顔認識アルゴリズム / ■画像保存枚数 50,000 枚 / ■100 ms の高速識別 / ■8 インチ HD LCD ディスプレイ / ■異常な温度の後のローカル警報出力 / ■顔認識・温度検出・マスク認識・複数の使用モード設定 / ■超薄型金属シェル / ■識別情報と温度情報を記録 / ■バックライトへの対応・自動顔面露出サポート / ■Wigan プロトコルサポート・アクセス制御・ゲート制御 / ■ハードウェアインターフェイス・100M イーサネットインターフェイス・オーディオインターフェイス・ウィーガンドインターフェイス・リレーインターフェイス・TF カード・USB およびその他のインターフェイス / ■2D、3D デジタルノイズリダクションサポート / ■低消費電力・メインボード消費電力 5 ワット / ■デバイス側アプリケーションソフトウェアの二次開発サポート / ■ソフトウェアとハードウェアのカスタマイズサポート■検出距離 0.4m~0.7m / ■可視パラメータレンズ焦点距離 1.8mm・視野: 118° / ■ミニ照明 0.005Lux@F1.2 カラーモード / ■ダイナミックレンジ: ≥120dB / ■S / N 比: ≥46dB (AGC OFF) / ■露出モードプログラムモード: (カスタマイズ可能なシャッター間隔)・シャッターモード (1/5-1 / 20,000s)・スローシャッターに対応 / ■ホワイトバランス: 自動・屋内・屋外・ナトリウムランプモード・手動 / ■デジタルノイズリダクションサポート: DNR・3DNR / ■昼夜モード固定色 / ■画像および圧縮ビデオ圧縮: H.265 メインプロファイル・H.264 ハイプロファイル・M-JPEG / ■最大解像度: 1920x1080 @ 30fps / ■解像度メインストリーム: 1920x1080・1280x960・1280x720・720x576 / ■サブストリーム: 640x480・352x288・320x240・176x144 / ■MJPEG 1920x1080・1280x720・クローズ / ■出力ビットレート: (CBR または VBR)・ビットストリーム設定範囲: 32Kbps~10Mbps / ■オーディオ圧縮: G711・PCM / ■文字オーバーレイサポートチャンネル名・日付と時刻のオーバーレイ・調整可能なオーバーレイの位置 / ■認識速度: ≤300ms / ■インターフェース電源: DC12V / ■ネットワーク 1ch10 / 100BaseT イーサネット RJ45 インターフェイス / ■ウィーガンド 1ch ウィーガンド出力インターフェイス / ■スイッチ 1ch リレー出力 / ■MIC ビルトイン / ■特性動作温度: -10℃~50℃ / ■動作湿度: 0%~90%RH / ■消費電力: 5W / ■サイズ: 215x125x20mm / ■重量: 1kg



■ お問い合わせ先:株式会社アイキューラボ

〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-30-40万松寺ビル10F
Mail:info@iqlabo.com

お問い合わせ 平日10:00~18:00まで

Tel:052-269-3233

WEBサイトはこちら

アイキューラボ
http://www.iqlabo.com/contact/

